

KLZAHV
Aufhängeklaue vertikal für KLZ



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Einheit
KLZAHV	-	120	27		290	0,830	2	STK
ZMKLZAHV	DF	121	27	3,0	290	0,830	2	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 3 Stück.

Legenden Oberfläche
- DF = Defender

Zu befestigen mit:



Verzahnnte
Flanschmutter
(DIN 6923)
RM

Selbstsichernde
Schraube (DIN
603)
RBK